


Розподільник з важелем TH-3-M5

Номер деталі: 6758

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	80 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	M5
Робочий тиск	-0.95 бар...8 бар
Конструкція	Дискове сідло
Номінальний розмір	2 мм
Тип контролю	прямий
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Сила приведення в дію	8 Н
Вага продукту	37 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	M5
Пневматичне з'єднання 2	M5
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Цинк дитий під тиском