


# Манометр MA-63-0,25

Номер деталі: 7169

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                                                                         |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Діапазон відображення                       | 0 бар...0.25 бар                                                                                                 |
| Область відображення                        | 0 psi...3.6 psi                                                                                                  |
| Відповідає стандарту                        | EN 837-3                                                                                                         |
| Номінальний розмір манометра                | 63                                                                                                               |
| Захист від вибуху                           | Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті<br>Зона 1 (ATEX)<br>Зона 2 (ATEX)<br>Зона 21 (ATEX)<br>Зона 22 (ATEX) |
| Тип кріплення                               | Монтаж в лінію                                                                                                   |
| Робоче середовище                           | Рідкі середовища<br>Газоподібні середовища                                                                       |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Немає ацетилену<br>Без кисню                                                                                     |
| Робочий тиск                                | 0 бар...0.25 бар                                                                                                 |
| Коефіцієнт змінного навантаження            | 0.9                                                                                                              |
| Коефіцієнт постійного навантаження          | 0.75                                                                                                             |
| Клас точності вимірювань                    | 1,6                                                                                                              |
| Ступінь захисту                             | IP43                                                                                                             |
| Температура середовища                      | -20 °C...80 °C                                                                                                   |
| Температура навколишнього середовища        | -20 °C...60 °C                                                                                                   |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                |
| Положення підключення                       | По центру на задній стороні                                                                                      |
| Пневматичне з'єднання                       | G1/4                                                                                                             |
| Матеріал цапфи з гвинтом                    | Латунь                                                                                                           |
| Матеріал корпусу                            | Сталь                                                                                                            |
| Матеріал оглядового вікна                   | PMMA                                                                                                             |
| Вага продукту                               | 180 г                                                                                                            |