


Селекторний перемикач HW-6-38

Номер деталі: 7199

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	8/6 бістабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	180 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	M5
Робочий тиск	0 бар...8 бар
Тип контролю	прямий
Повний витік	1 л/год
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Номінальний момент дотягування	1.7 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 10 %
Пневматичний порт 1	M5
Пневматичне з'єднання 2	M5