


Розподільник з важелем H-4/3-M5

Номер деталі: 7334

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	4/3 вихлоп
Спосіб приведення в дію	Вручну
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	125 л/хв
Пневматичне робоче з'єднання	M5
Робочий тиск	0 бар...8 бар
Тип скидання	Пружина механічна
Номінальний розмір	4 мм
Спосіб ущільнення	М'який
Тип контролю	Пілот
Напрямок потоку	Не реверсивні
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Пневматичний порт 1	M5
Пневматичне з'єднання 2	M5
Пневматичний порт 3	Без каналу