


Реле тиску SPBA-P2R-G18-W-M12-0,25X

Номер деталі: 8000033

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	Відносний тиск
Метод вимірювання	Пневматичний/електричний перетворювач тиску
Робочий тиск	-0.1 МПа...1 МПа -1 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Комутаційний вихід	На основі контактів
Функція перемикачання	Поріг з фіксованим гістерезисом
Функція комутаційного елемента	чейнджер
Точка включення	0.25 бар
Макс. кількість точок включення	0.4 бар
Точка вимкнення хв.	0.05 бар
Максимальний вихідний струм DC	1000 mA
Мінімальний струм навантаження	2 mA при 24 V
Захист від короткого замикання	ні
Діапазон робочої напруги постійного струму	19.2 V...30 V
Захист від зворотної полярності	Немає
Електричне підключення	4-pin M12x1 Роз'єм згідно EN 60947-5-2 кругла конструкція
Тип кріплення	Можливість вкручування
Пневматичне з'єднання	G1/8
Вага продукту	80 г
Матеріал корпусу	Сталь
Матеріал електричного підключення	ПОМ
Параметри налаштування	Встановлений на постійній основі
Ступінь захисту	IP65
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L

