


Реле тиску SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

Номер деталі: 8000210

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC відповідно до Директиви ЄС про машини
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Величина вимірювання	Відносний тиск
Метод вимірювання	Металевий тонкоплівковий датчик тиску
Робочий тиск	-0.1 МПа...1 МПа -1 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Комутаційний вихід	2xPNP
Функція перемикачання	Поріг з фіксованим гістерезисом
Функція комутаційного елемента	Антивалентний
Точка включення	0.25 бар
Макс .кількість точок включення	0.4 бар
Точка вимкнення хв.	0.05 бар
Максимальний вихідний струм DC	500 mA
Захист від короткого замикання	Так
Діапазон робочої напруги постійного струму	19.2 V...30 V
Захист від зворотної полярності	для всіх електричних підключень
Електричне підключення	4-pin M12x1 Роз'єм згідно EN 60947-5-2 кругла конструкція
Тип кріплення	Можливість вкручування
Пневматичне з'єднання	G1/8
Вага продукту	50 г
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал електричного підключення	PBT
Параметри налаштування	Встановлений на постійній основі
Ступінь захисту	IP65

Особливості	Значення
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L