


Вертикальна плата живлення VABF-S2-1-P1A14-N38

Номер деталі: 8000540

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	42 мм
На підставі норм	ISO 5599-2
Положення монтажу	Будь-який
Багатшарова будова пневматичної частини	Альтернативна подача тиску для 1 і 14
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	1300 л/хв
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU - прості ємності під тиском
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	340 г
Тип кріплення, багаторівнева конструкція	На колекторній плиті на індивідуальну плиту
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском