



Вертикальна плата живлення VABF-S4-1-P1A14-G14

Номер деталі: 8000689

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	26 мм
На підставі норм	ISO 15407-2
Положення монтажу	Будь-який
Багатшарова будова пневматичної частини	Альтернативна подача тиску для 1 і 14
Робочий тиск	1 МПа 10 бар
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	900 л/хв
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	191 г
Тип кріплення, багаторівнева конструкція	На колекторній плиті на індивідуальну плиту
Пневматичний порт 1	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском