


Портал 3D YXCR-3

Номер деталі: 8024305

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Необхідна рівність монтажних поверхонь	0.1 мм/м
Необхідна паралельність монтажних поверхонь	0.1 мм/м
Положення монтажу	Горизонтальне
Конструкція	3D портална система з електричними та пневматичними модулями керування
Робочий цикл	100%
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °С...60 °С
Відносна вологість	0 - 90 %
Температура навколишнього середовища	5 °С...45 °С
Міжсервісний інтервал	2500 км
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал адаптерної плити	Анодований алюміній Сталь, покрита
Матеріал монтажного кронштейна	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал напрямних для кабеля	РА посилений