


Дросель
VFFG-T-M5-15
Номер деталі: 8025715

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Функція клапана	Функція дроселя
Тип кріплення	з різьбою
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки	67.4 л/хв
Робочий тиск	-0.9 бар...10 бар
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Номінальний розмір	1.55 мм
b значення	0.5
Значення C	0.25 л/с-бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Вага продукту	0.5 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал порожнистого гвинта	PA