

Вакуумний насос VAS-8-M5-S-PUR-B

Номер деталі: 8025969

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	0.9 мм
Номінальний розмір	2 мм
Діаметр присоски	8 мм
Об'єм чаші присоски	0.095 см³
Ефективний діаметр присоски	7.1 мм
Положення підключення	Збоку
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглий, плаский
Робочий тиск	-0.095 МПа...0 МПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номінальний робочий тиск	-0.07 МПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-A1-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	2.8 Н
Вага продукту	4 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	M5
Колір	синій
Твердість по шкалі Shore	60 +/- 5
Матеріал цапфи з гвинтом	Латунь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	TPE-U(PU)