


Плита монтажна
VABM-B10-25-N12-4-P53

Номер деталі: 8026230

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	27.5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	4
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	422 г
Тип кріплення	3 монтажним кронштейном
Пневматичний порт 1	1/2 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав