

Блок підключення VABM-B10-25E-G12-10

Номер деталі: 8026251

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	27.5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	10
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	3303 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Підключення пілотного повітря 12	G1/8
Під'єднання пілотного повітря 14	G1/8
Пневматичний порт 1	G1/2
Пневматичний порт 3	G1/2
Пневматичне з'єднання 5	G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав