


Плита живлення
VABF-B10-25-P1A4-G14

Номер деталі: 8026318

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Максимальний момент дотягування	3 Н·м
Вага продукту	110 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4
Пневматичне з'єднання 5	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал живлючої плити	Алюміній литий під тиском