

# Плита монтажна VABM-B10-30-N34-2-P53

Номер деталі: 8026347

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                         | Значення                   |
|-----------------------------------------------------|----------------------------|
| Ширина                                              | 32 мм                      |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                  |
| Максимальна кількість мість для пнеморозподільників | 2                          |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 2 - помірний вплив корозії |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L          |
| Вага продукту                                       | 818 г                      |
| Тип кріплення                                       | 3 монтажним кронштейном    |
| Пневматичний порт 1                                 | 3/4 NPT                    |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS         |
| Матеріал з'єднувальної планки                       | Кований алюмінієвий сплав  |