

Плита монтажна VABM-B10-30-N34-7-P53

Номер деталі: 8026352

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	32 мм
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	7
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	1610 г
Тип кріплення	3 монтажним кронштейном
Пневматичний порт 1	3/4 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав