


## Плита живлення VABF-B10-30-P1A4-G38

Номер деталі: 8026434

**FESTO**



### Технічні дані

| Особливості                     | Значення                               |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Робочий тиск                    | -0.09 МПа...1 МПа<br>-0.9 бар...10 бар |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 2 - помірний вплив корозії             |
| Відповідність LABS              | VDMA24364-B1/B2-L                      |
| Максимальний момент дотягування | 6 Н·м                                  |
| Вага продукту                   | 167 г                                  |
| Тип кріплення                   | з наскрізним отвором                   |
| Пневматичний порт 1             | G3/8                                   |
| Пневматичний порт 3             | G3/8                                   |
| Пневматичне з'єднання 5         | G3/8                                   |
| Інформація про матеріали        | Відповідно до RoHS                     |
| Матеріал живлючої плити         | Алюміній литий під тиском              |