

Електромагнітна котушка VACN-N-A1-1

Номер деталі: 8029144

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Спосіб приведення в дію	електричний
Положення монтажу	Будь-який
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	F
Клас ізоляції емальованого проводу	F
Характеристики котушки	24 V DC: 0,7 W
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Морська класифікація	Див. сертифікат
Орган сертифікації	DNV TAA000011J
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	95 г
Електричне підключення	Форма A відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення	З накатною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Пластик Сталь
Матеріал штекерних контактів	Латунь
Матеріал обмотки	мідь