



Вертикальна плата живлення VMPA2-VSP-QS10

Номер деталі: 8029489

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	21 мм
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Пілотний тиск	0.3 МПа...0.8 МПа 3 бар...8 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Вага продукту	90 г
Пневматичний порт 1	QS-10
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал живлючої плити	РА-посилений