


Колекторна плита VABV-S1-2SB-G12

Номер деталі: 8029814

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	59 мм
Вихлопна функція	через дросельну плиту
На підставі норм	ISO 5599-1
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Робочий тиск	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар
Придатність для вакууму	Так
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Температура середовища	-10 °C...50 °C
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура навколишнього середовища	-10 °C...50 °C
Вага продукту	670 г
Пневматичне з'єднання 2	G1/2
Пневматичне з'єднання 4	G1/2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском