

# Т-подібний фітинг NPFC-T-3G14-F

Номер деталі: 8030236

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Матеріал різьбового з'єднання        | Нікельована латунь                              |
| Розмір упаковки                      | 10                                              |
| Робочий тиск                         | -0.95 бар...50 бар                              |
| Робоче середовище                    | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:---] |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 1 - низький опір корозії                        |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                               |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...150 °C                                 |
| Вага продукту                        | 49.3 г                                          |
| Пневматичний порт 1                  | G1/4                                            |
| Пневматичне з'єднання 2              | G1/4                                            |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                              |