

Т-подібний фітинг NPFC-T-G14-2R14-FMM

Номер деталі: 8030256

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Матеріал різьбового з'єднання	Нікельована латунь
Розмір упаковки	10
Робочий тиск	-0.95 бар...50 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...150 °C
Вага продукту	40.3 г
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	R1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS