

# Перехідний ніпель NPFC-R-G38-G18-FM

Номер деталі: 8030316

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                                       |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| Матеріал різьбового з'єднання        | Нікельована латунь                             |
| Розмір упаковки                      | 10                                             |
| Робочий тиск                         | -0.95 бар...50 бар                             |
| Робоче середовище                    | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:--] |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 1 - низький опір корозії                       |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L                              |
| Температура навколишнього середовища | -20 °C...150 °C                                |
| Вага продукту                        | 30.1 г                                         |
| Пневматичний порт 1                  | G3/8                                           |
| Пневматичне з'єднання 2              | G1/8                                           |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS                             |