

# Електромагнітна котушка VACF-B-B2-3W

Номер деталі: 8030808

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                              | Значення                                                                       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Положення монтажу                                        | Будь-який                                                                      |
| Відповідає стандарту                                     | IEC 61010-1                                                                    |
| Робочий цикл                                             | 100%                                                                           |
| Клас ізоляції                                            | H                                                                              |
| Характеристики котушки                                   | 230/240 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 5,8 VA, утримуюча потужність 4,6 VA |
| Стійкість до стрибків напруги                            | 4 кВ                                                                           |
| Ступінь забруднення                                      | 3                                                                              |
| Допустимі коливання напруги                              | +/- 10 %                                                                       |
| Дозвіл                                                   | c UL us - Recognized (OL)                                                      |
| Морська класифікація                                     | Див. сертифікат                                                                |
| Знак CE (див. декларацію про відповідність)              | Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання                     |
| Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)                | Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання                       |
| Орган сертифікації                                       | DNVGL-TAA000011J<br>UL MH18122                                                 |
| Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв | -20 - 50 °C                                                                    |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                          | 2 - помірний вплив корозії                                                     |
| Відповідність LABS                                       | VDMA24364-B1/B2-L                                                              |
| Температура середовища                                   | -20 °C...50 °C                                                                 |
| Ступінь захисту                                          | IP65                                                                           |
| Температура навколишнього середовища                     | -20 °C...60 °C                                                                 |
| Вага продукту                                            | 53 г                                                                           |
| Електричне підключення                                   | Форма B<br>Згідно промислового стандарту (11 мм)                               |
| Тип кріплення                                            | 3 накатною гайкою                                                              |
| Інформація про матеріали                                 | Відповідно до RoHS                                                             |
| Матеріал корпусу                                         | PA<br>Сталь                                                                    |
| Матеріал магнітної котушки                               | мідь<br>Сталь<br>Thermoplast                                                   |
| Матеріал обмотки                                         | мідь                                                                           |