

Електромагнітна котушка VACF-A-A1-5

Номер деталі: 8030821

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідає стандарту	IEC 61010-1
Робочий цикл	100%
Клас ізоляції	H
Характеристики котушки	12 V DC: 2,8 W
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Морська класифікація	Див. сертифікат
Орган сертифікації	DNVGL-TAA000011J UL MH18122
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв	-20 - 50 °C
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура середовища	-20 °C...50 °C
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-20 °C...60 °C
Вага продукту	83.1 г
Електричне підключення	Форма A Відповідно до EN 175301-803
Тип кріплення	З накатною гайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА Сталь
Матеріал магнітної котушки	мідь Сталь Thermoplast
Матеріал обмотки	мідь