

Монтажна плита
VABS-S4-2S-G18-R3-EX1E
Номер деталі: 8033155

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	18 мм
На підставі норм	ISO 15407-2
Положення монтажу	Будь-який
Контроль подачі повітря	Зовнішній
Робочий тиск	-0.09 МПа...1 МПа -0.9 бар...10 бар
Діапазон робочої напруги постійного струму	24 В
Стійкість до стрибків напруги	0.8 кВ
Струмове навантаження при 40 °C	2 А
Ступінь забруднення	3
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС про вибухозахист (ATEX) Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	згідно UK EX Vorschriften Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Сертифікація ATEX за межами ЄС	EPL Gc (GB)
Захист від вибуху	Зона 2 (ATEX) Зона 2 (UKEX)
ATEX-категорія, газ	II 3G
Тип захисту Ex для газу	Ex ec IIC T3 Gc X
Температура навколишнього середовища	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C -5 °C...50 °C
Вибухова група, монтаж	IIC
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. температура поверхні	T3
Ступінь захисту	IP65 NEMA 4 в змонтованому стані
Вага продукту	192 г

Особливості	Значення
Тип кріплення	з наскрізним отвором Згідно ISO 15407-2
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажної плити	Алюміній литий під тиском