


## Монтажна плита VMPAL-AP-10-RV

Номер деталі: 8035230

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                         | Значення                                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ширина                                              | 10 мм<br>10.7 мм<br>10.7 мм                                     |
| Довжина                                             | 107.3 мм                                                        |
| Інтегрована функція                                 | Зворотній клапан                                                |
| Максимальна кількість мість для певморозподільників | 1                                                               |
| Напрямок потоку                                     | Не реверсивні                                                   |
| Конструкція пневмоострова                           | Розміри клапанів можуть бути змішані                            |
| Робочий тиск                                        | -0.09 МПа...1 МПа<br>-0.9 бар...10 бар                          |
| Пілотний тиск                                       | 0.3 МПа...0.8 МПа<br>3 бар...8 бар                              |
| Придатність для вакууму                             | Немає                                                           |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища         | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 3 - сильний опір корозії                                        |
| Відповідність LABS                                  | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура навколишнього середовища                | -5 °C...50 °C                                                   |
| Вага продукту                                       | 25 г                                                            |
| Пневматичне з'єднання 2                             | Для картриджа 10 мм                                             |
| Пневматичне з'єднання 4                             | Для картриджа 10 мм                                             |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал монтажноі плити                            | РА посилений                                                    |