

Пластиковая трубка PAN-R-22X2-SW

Номер деталі: 8036207

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	22 мм
Радіус вигину, що залежить від витрати	350 мм
Внутрішній Ø	18 мм
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.8 МПа -0.95 бар...8 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...116 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1.4 МПа -0.95 бар...14 бар -13.775 psi...203 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-30 °C...80 °C
Вага виробу за довжиною	0.131 кг/м
Пневматичне з'єднання	Для цангового фітинга зовн. Ø 22 мм
Колір	Чорний
Твердість по шкалі Shore	D 62 +/-3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	TPE-A