# Кабельний ввід
# NEFU-D12G4-D12DG4

Номер деталі: 8040459



## Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|---|
| Відповідає стандарту | EN 61076-2-101 |
| Тип кріплення | міцно закручений |
| Електричне підключення 1 | Розетка пряма, M12x1, 4-pin, D-кодування |
| Електричне підключення 2 | Розетка пряма, M12x1, 4-pin, D-кодування |
| Діапазон робочої напруги постійного струму | 0 В...30 В |
| Струмове навантаження при 40 °C | 4 A |
| Стійкість до стрибків напруги | 0.8 кВ |
| Властивості передачі | Відповідає категорії 5, EN 50173, клас D<br>Згідно з категорією 5, ISO/IEC 11801, клас D |
| Ступінь захисту | IP65<br>IP67 |
| Температура навколишнього середовища | -25 °C...85 °C |
| Відповідність LABS | VDMA 24364 Зона III |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |
| Ступінь забруднення | 3 |
| Клас корозійної стійкості (CRC) | 1 - низький опір корозії |
| Матеріал корпусу | Нікельована латунь |
| Кольор корпусу | срібло |
| Матеріал штекерних контактів | Латунь<br>Позолочений |