



Плита регулятора VMPA14-B8-R2C2-C-10

Номер деталі: 8043340

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	14 мм
Положення монтажу	Будь-який
Багатoshарова будова пневматичної частини	Регулятор тиску на 2
Функція регулятора	постійний тиск на виході 3 вторинним вихлопом
Додатковий манометр	Можливий
Діапазон регулювання тиску	2 бар...6 бар
Тиск на вході 1	0.5 бар...10 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Максимальний момент дотягування	0.65 Н·м
Вага продукту	76 г
Тип кріплення, багаторівнева конструкція	На колекторній плиті
Підключення манометра	M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал панелі управління	PA
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу контролера	PA