


## Монтажна плита VABS-K1-7B-12-U14-P

Номер деталі: 8047063

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                           | Значення                                                      |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір                                    | 1.2 мм                                                        |
| Розмір клапана                                        | 7 мм                                                          |
| З'єднання для рідини                                  | Внутрішня різьба 1/4-28 UNF-2B                                |
| Положення монтажу                                     | Будь-який                                                     |
| Конструкція                                           | Напрямок підключення знизу                                    |
| Напрямок потоку                                       | Реверсивний                                                   |
| Робоче середовище                                     | Рідкі середовища<br>Газоподібні середовища                    |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища           | Зверніть увагу на опір матеріалів при контакті із середовищем |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                       | 0 - відсутність корозійного напруження                        |
| Відповідність LABS                                    | VDMA 24364 Зона III                                           |
| Температура зберігання                                | -20 °C...70 °C                                                |
| Допуск до харчової промисловості                      | див. розширену інформацію про матеріал                        |
| Температура середовища                                | 0 °C...50 °C                                                  |
| Температура навколишнього середовища                  | 0 °C...50 °C                                                  |
| Максимальний момент дотягування для кріплення клапана | 0.15 Н·м                                                      |
| Максимальний момент затягування гвинтового з'єднання  | 0.6 Н·м                                                       |
| Вага продукту                                         | 3 г                                                           |
| Тип монтажу з'єднувальної плити                       | За допомогою наскрізних отворів                               |
| Тип кріплення клапана                                 | з внутрішньою різьбою                                         |
| Інформація про матеріали                              | Відповідно до RoHS                                            |
| Матеріал монтажною плити                              | PEEK                                                          |
| Матеріал різьбової втулки                             | високолегована нержавіюча сталь                               |