


Монтажна плита VABS-K1-7B-12-M5-P

Номер деталі: 8047064

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	1.2 мм
Розмір клапана	7 мм
З'єднання для рідини	Внутрішня різьба M5
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Напрямок підключення низу
Напрямок потоку	Реверсивний
Робоче середовище	Рідкі середовища Газоподібні середовища
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Зверніть увагу на опір матеріалів при контакті із середовищем
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура середовища	0 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	0 °C...50 °C
Максимальний момент дотягування для кріплення клапана	0.15 Н·м
Максимальний момент затягування гвинтового з'єднання	0.6 Н·м
Вага продукту	3.3 г
Тип монтажу з'єднувальної плити	За допомогою наскрізних отворів
Тип кріплення клапана	з внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажною плити	PEEK
Матеріал різьбової втулки	високолегована нержавіюча сталь