

Зворотній клапан VABF-L1-14-H2

Номер деталі: 8047365

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір клапана	14 мм
Функція клапана	Керована функція неповернення
Робочий тиск	0.05 МПа...0.8 МПа 0.5 бар...8 бар
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Вага продукту	1 г
Тип кріплення	Різьбове
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS