

Модуль входів СТММ-S1-A-8E-A-M8-4

Номер деталі: 8047506

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розміри Ш x Д x В	27 мм x 123 мм x 40 мм
Ширина	28 мм
Вага продукту	75 г
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Температура зберігання	-20 °C...40 °C
Ступінь захисту	IP65 IP67
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Стійкість до вібрації	Тестування стійкості під час транспортування при вібраціях 2-го рівня інтенсивності відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 2 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
Максимальна довжина кабеля	30 м
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	РА-посилений
Діагностика з допомогою світлодіода	Помилки на модуль
Кількість виходів	0
Номинальна робоча напруга постійного струму	24 В
Номинальна робоча напруга DC, електроніка/датчики	24 В
Допустимі коливання напруги електроніка/давачі	± 25 %
Власний струм споживання при номінальній робочій нарузі для електроніки/давачів	Типово 12 mA
Електричне підключення, вхід, функція	Аналоговий вхід
Електричне підключення, вхід, тип підключення	8x розетка
Вхід електричного підключення, технологія підключення	M8x1, А-кодування згідно EN 61076-2-104
Вхід електричного підключення, кількість контактів/жил	4
Кількість входів	8
Максимальний загальний вхідний струм на модуль	0.2 А
Величина вимірювання	Струм

Особливості	Значення
Діапазон сигналу	4-20 mA
Електрична ізоляція між каналами	Немає
Електрична ізоляція між каналом і внутрішньою шиною	ні
Запобіжник (коротке замикання)	внутрішній електронний запобіжник