


Роз'єм
VABM-L1-14HWS2-G14-12-GR
Номер деталі: 8058345

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	16 мм
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	12
Дозвіл	c UL us - Recognized (OL)
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Підключення пілотного повітря 12/14	M5
Під'єднання вихлопу пілотного повітря 82/84	M5
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/4
Пневматичне з'єднання 4	G1/8
Пневматичне з'єднання 5	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав