


# Паралельний комплект EAMM-U-50-D32-40RA-78

Номер деталі: 8058925

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                | Значення           |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Розмір                                     | 50                 |
| Положення монтажу                          | Будь-який          |
| Макс. швидкість обертання                  | 6000 об/хв         |
| Відповідність LABS                         | VDMA24364-B2-L     |
| Температура зберігання                     | -25 °C...60 °C     |
| Відносна вологість                         | 0 - 95 %           |
| Ступінь захисту                            | IP40               |
| Температура навколишнього середовища       | -10 °C...60 °C     |
| Момент інерції маси                        | 12.1 кг·мм²        |
| Обертовий момент приводу на холостому ходу | 0.01 Н·м           |
| Передаваний крутний момент                 | 1 Н·м              |
| Вага продукту                              | 600 г              |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент        | D32                |
| Код інтерфейсу Motor In                    | 40RA               |
| Інформація про матеріали                   | Відповідно до RoHS |