

# Паралельний комплект EAMM-U-60-S38-57AC-91

Номер деталі: 8058946

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                               | Значення           |
|-------------------------------------------|--------------------|
| Розмір                                    | 60                 |
| Положення монтажу                         | Будь-який          |
| Макс. швидкість обертання                 | 6000 об/хв         |
| Відповідність LABS                        | VDMA24364-B2-L     |
| Температура зберігання                    | -25 °C...60 °C     |
| Відносна вологість                        | 0 - 95 %           |
| Ступінь захисту                           | IP40               |
| Температура навколишнього середовища      | -10 °C...60 °C     |
| Момент інерції маси                       | 26.7 кг·мм²        |
| Обертний момент приводу на холостому ходу | 0.07 Н·м           |
| Передаваний крутний момент                | 3 Н·м              |
| Вага продукту                             | 1150 г             |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент       | S38                |
| Код інтерфейсу Motor In                   | 57AC               |
| Інформація про матеріали                  | Відповідно до RoHS |