


Паралельний комплект EAMM-U-86-S48-58AA-177

Номер деталі: 8059008

FESTO



Технічні дані

| Особливості | Значення |
|---|------------------------|
| Розмір | 86 |
| Положення монтажу | Будь-який |
| Макс. швидкість обертання | 5000 об/хв |
| Відповідність LABS | VDMA24364-B2-L |
| Температура зберігання | -25 °C...60 °C |
| Відносна вологість | 0 - 95 % |
| Ступінь захисту | IP40 |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C |
| Момент інерції маси | 175 кг·мм ² |
| Обертний момент приводу на холостому ході | 0.25 Н·м |
| Передаваний крутний момент | 9.5 Н·м |
| Вага продукту | 3300 г |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент | S48 |
| Код інтерфейсу Motor In | 58AA |
| Інформація про матеріали | Відповідно до RoHS |