


Паралельний комплект EAMM-U-86-S48-84AA-177

Номер деталі: 8059022

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	86
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	175 кг·мм ²
Обертний момент приводу на холостому ході	0.25 Н·м
Передаваний крутний момент	9.5 Н·м
Вага продукту	3300 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	S48
Код інтерфейсу Motor In	84AA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS