


Паралельний комплект EAMM-U-110-S62-84AA-207

Номер деталі: 8059057

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	110
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	799 кг·мм ²
Обертний момент приводу на холостому ході	0.3 Н·м
Передаваний крутний момент	9.5 Н·м
Вага продукту	6900 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	S62
Код інтерфейсу Motor In	84AA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS