

Паралельний комплект EAMM-U-145-S62-126AA-288

Номер деталі: 8059073

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	145
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	2270 кг·мм ²
Обертний момент приводу на холостому ході	2 Н·м
Передаваний крутний момент	9.5 Н·м
Вага продукту	15000 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	S62
Код інтерфейсу Motor In	126AA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS