

Пластиковая трубка PTFEN-1/2-NT-150

Номер деталі: 8061183

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø в дюймах	1/2
Радіус вигину, що залежить від витрати	120 мм
Внутрішній Ø	8.5 мм
Мінімальний радіус вигину	81 мм
Примітка до застосування	Шланг без друку
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...0.5 МПа -0.95 бар...5 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...72.5 psi
Робочий тиск в залежності від температури	-0.095 МПа...1.2 МПа -0.95 бар...12 бар -13.775 psi...174 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Вогневипробування матеріалу	UL94 V-0
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Клас "чистої кімнати"	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал
Температура навколишнього середовища	-20 °C...150 °C
Вага виробу за довжиною	0.153 кг/м
Пневматичне з'єднання	Для фітинга з зовнішнім Ø 1/2"
Колір	Натуральний
Твердість по шкалі Shore	D 55 +/-5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал трубки	PTFE