


Осьовий комплект EAMM-A-L27-40A

Номер деталі: 8063444

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	18.1 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.355 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	1.5 Н·м
Вага продукту	102 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	L27
Код інтерфейсу Motor In	40A
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS