


Осьовий комплект EAMM-A-L27-40R

Номер деталі: 8063445

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	27.1 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.355 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	2 Н·м
Вага продукту	131 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	L27
Код інтерфейсу Motor In	40R
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS