


Осьовий комплект EAMM-A-L27-60G

Номер деталі: 8063455

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	37.1 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	10000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	0.45 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	2 Н·м
Вага продукту	362 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	L27
Код інтерфейсу Motor In	60G
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS