


## Осьовий комплект EAMM-A-L48-90R

Номер деталі: 8063477

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                          | Значення           |
|--------------------------------------|--------------------|
| Номінальна довжина                   | 52.3 мм            |
| Положення монтажу                    | Будь-який          |
| Макс. швидкість обертання            | 8000 об/хв         |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B2-L     |
| Температура зберігання               | -25 °C...60 °C     |
| Відносна вологість                   | 0 - 95 %           |
| Ступінь захисту                      | IP40               |
| Температура навколишнього середовища | -10 °C...60 °C     |
| Момент інерції маси                  | 14.5 кг·мм²        |
| Передаваний крутний момент           | 12.5 Н·м           |
| Вага продукту                        | 816 г              |
| Код інтерфейсу , виконавчий елемент  | L48                |
| Код інтерфейсу Motor In              | 90R                |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS |