


Осьовий комплект EAMM-A-L95-72GA

Номер деталі: 8063525

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	73.4 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	4500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	374 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	93 Н·м
Вага продукту	2824 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	L95
Код інтерфейсу Motor In	72GA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS