


Осьовий комплект EAMM-A-N80-70GA

Номер деталі: 8063608

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальна довжина	58 мм
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	5500 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	151 кг·мм ²
Передаваний крутний момент	47 Н·м
Вага продукту	1377 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	N80
Код інтерфейсу Motor In	70GA
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS