

Електронний модуль VMPA14-FB-EMG-8

Номер деталі: 8066765

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Діагностика	Клапани зниженої напруги
Максимальна кількість міст для пнеморозподільників	4
Максимальна кількість котушок пнеморозподільників	8
Власне споживання струму під навантаженням	23 mA
Внутрішнє споживання струму при робочій напрузі	8 mA
Номінальний струм втягування на кожну котушку електромагніту	Від 58 mA до 24 мс
Номінальний струм зі зниженням струму	9 mA через 24 ms
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії (коли встановлено)
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	30 г
Матеріал корпусу	POM
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS