



Вакуумний фільтр OAFF-G3-7

Номер деталі: 8068945

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ступінь фільтрації	40 мкм
Розмір упаковки	10
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:...]
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	1.5 г
Тип кріплення	відкладений клацання
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал фільтра	Тканина РА
Матеріал корпусу	POM
Ефективність імпульсу при висуванні	0.7 МПа 7 бар
Ефективність імпульсу викиду	101.5 psi